

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.3/4-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 1.3/4-12
GTIN	4062406045173
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 42,4 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	111,1 mm
Vijų skaičius colyje	12
Sriegio Ø	44,45 mm
Kiaurymės Ø	42,4 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4

Bendras ilgis L	220 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.3/4-12 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius