

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1/2-13
GTIN	4062406041649
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	9 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,954 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	110 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	13
Sriegio gylis	38,1 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Kiaurymės Ø	10,73 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Sriegio tipas	UNC-LH

Sriegio dydis	1/2-13 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius