

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.3/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.3/8-16
GTIN	4062406044756
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 34,925 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 33,4 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelio skaičius	4
Koto kvadratas □	22 mm

Vijų skaičius colyje	16
Koto Ø D _s	28 mm
Kiaurymės Ø	33,4 mm
Sriegio gylis	87,31 mm
Sriegio Ø	34,925 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.3/8-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius