

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 11/16-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 11/16-24
GTIN	4062406041816
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 16,6 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Vijų skaičius colyje	24
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	34,92 mm
Norma	DIN 376

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Sriegio \varnothing	17,462 mm
Kiaurymės \varnothing	16,6 mm
Koto kvadratas \square	11 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	11/16-24 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius