



Tarpumačių rulonas 100 mm × 5 m, nerūdijantis, Storis: 0,6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 478530 0,6 |
| GTIN | 2050001053978 |
| Produktų klasė | 48B |

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).

Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.

Nerūdijantis – atsparus rūdimis bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,005–0,05 mm), valcuotas, tvirtas, paviršius neapdirbtas.

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindų nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 0,3 tiekiami rulonais / žiedais.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------|------------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Medžiaga | nerūdijantis |
| Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX |
| Ratukų ilgis | 5 m |
| Ratukų plotis | 100 mm |

Produkto rūšis

Tarpumačių juostelė