

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1-12
GTIN	4062406044381
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 23,25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	63,5 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	23,25 mm
Norma	DIN 376

Koto Ø D _s	20 mm
Sriegio Ø	25,4 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Vijų skaičius colyje	12
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1-12 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius