

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 7/8-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 7/8-24
GTIN	4062406041977
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 22,23 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,058 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	21,2 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	24

Sriegio gylis	66,69 mm
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio \varnothing	22,23 mm
Drožlių griovelų skaičius	3
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	7/8-24 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius