

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 13/16-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 13/16-12
GTIN	4062406041953
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 18,6 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	20,638 mm
Sriegio gylis	41,3 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	18,6 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Vijų skaičius colyje	12
Ašmenys	HSS E

Koto kvadratas □	14,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	13/16-12 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius