

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/4-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.1/4-16
GTIN	4062406040147
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,3 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	63,5 mm
Koto kvadratas □	20 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	180 mm
Norma	DIN 376
Kiaurymės Ø	30,3 mm
Sriegio Ø	31,75 mm

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.1/4-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius