

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.4-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 2,85 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,4 mm

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	48
Sriegio Ø	2,85 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	8,55 mm
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,529 mm

Koto kvadratas □	2,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	2,4 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	4-48 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius