

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/2-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 1.1/2-8
GTIN	4062406044930
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 35,1 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	8
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio gylis	95,25 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	35,1 mm
Sriegio Ø	38,1 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.1/2-8 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius