


**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-27**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 3/4-27
GTIN	4062406041854
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 18,2 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	125 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Koto kvadratas □	11 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Sriegio gylis	57,15 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	18,2 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	27
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3/4-27 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius