

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.5/16-8
GTIN	4062406042486
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 30,3 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	30,3 mm
Koto kvadratas □	22 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	33,338 mm
Norma	DIN 376
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Drožlių griovelių skaičius	4

Bendras ilgis L	200 mm
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio gylis	66,69 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.5/16-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius