

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.5-40**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.5-40
GTIN	4062406041052
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,18 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,59 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	3,18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Sriegio gylis	9,54 mm

Drožlių griovelio skaičius	3
Vijų skaičius colyje	40
Kiaurymės Ø	2,59 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	5-40 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius