

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.9/16-18

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 1.9/16-18
GTIN	4062406044961
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 39,688 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 38,55 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	39,688 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Vijų skaičius colyje	18
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio gylis	99,22 mm
Koto kvadratas □	24 mm

Koto Ø D _s	32 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	38,55 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.9/16-18 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius