

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2-4,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 2-4,5
GTIN	4062406043193
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 45,03 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	45,03 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E

Sriegio žingsnis	5,644 mm
Sriegio gylis	101,6 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Sriegio Ø	50,8 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	2-4,5 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius