

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-16

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130036 3/8-16 |
| GTIN | 4062406041489 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 7,95 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|----------|
| Vijų skaičius colyje | 16 |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Koto kvadratas □ | 8 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio Ø | 9,525 mm |
| Sriegio gylis | 28,59 mm |
| Kiaurymės Ø | 7,95 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Sriegio žingsnis | 1,588 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio tipas | UNC-LH |
| Sriegio dydis | 3/8-16 UNC LH |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |