

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/4-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1/4-36
GTIN	4062406041274
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,7 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Koto Ø D _s	7 mm
Vijų skaičius colyje	36
Sriegio Ø	6,35 mm
Sriegio gylis	19,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	5,7 mm
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/4-36 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius