

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/2-16****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130036 1/2-16 |
| GTIN | 4062406041625 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,2 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Kiaurymės Ø | 11,2 mm |
| Sriegio Ø | 12,7 mm |
| Koto Ø D _s | 11 mm |
| Vijų skaičius colyje | 16 |
| Sriegio žingsnis | 1,588 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |

| | |
|------------------------------|--|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 25,4 mm |
| Koto kvadratas □ | 9 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Sriegio tipas | UN-LH |
| Sriegio dydis | 1/2-16 UN LH |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |