

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.7/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.7/8-8
GTIN	4062406043070
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	250 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio gylis	95,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø D _s	36 mm
Kiaurymės Ø	44,6 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	47,625 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.7/8-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius