

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.7/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.7/16-18
GTIN	4062406042585
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Koto kvadratas \square	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio \varnothing	36,512 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Sriegio gylis	73 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės \varnothing	35,3 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio tipas	UNEF-LH

Sriegio dydis	1.7/16-18 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius