

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.5/8-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.5/8-10
GTIN	4062406042820
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 41,275 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 39 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,54 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	200 mm
Vijų skaičius colyje	10

Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	41,275 mm
Sriegio gylis	82,55 mm
Kiaurymės Ø	39 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1.5/8-10 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius