

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 5/16-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 5/16-27
GTIN	4062406041373
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 27

Sriegio Ø: 7,94 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 7,1 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	7,1 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	7,94 mm
Vijų skaičius colyje	27
Sriegio žingsnis	0,94 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm

Bendras ilgis L	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	23,79 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	5/16-27 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius