

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 2-8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 2-8
GTIN	4062406043186
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 50,8 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto kvadratas □: 32 mm

Kiaurymės Ø: 47,8 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	47,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	101,6 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Koto kvadratas □	32 mm
Sriegio Ø	50,8 mm

Sriegio žingsnis	3,175 mm
Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	8
Koto $\varnothing D_s$	40 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	2-8 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius