

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/2-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1/2-18
GTIN	4062406041618
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,4 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	11 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	11,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio gylis	25,4 mm

Sriegio žingsnis	1,411 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	12,7 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	1/2-18 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius