

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.7/16-20
GTIN	4062406042578
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Kiaurymės Ø	35,32 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	36,512 mm
Koto Ø D _s	28 mm
Vijų skaičius colyje	20
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	22 mm
Sriegio gylis	73 mm
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.7/16-20 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius