

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.6-32**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 3,51 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,77 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	2,77 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	10,53 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	56 mm
Vijų skaičius colyje	32
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Koto kvadratas $\square$	3 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio $\varnothing$	3,51 mm
Norma	DIN 371
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	6-32 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius