

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/2-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.1/2-12
GTIN	4062406044916
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 36 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	38,1 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	95,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm

Bendras ilgis L	200 mm
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	12
Kiaurymės \varnothing	36 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1.1/2-12 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius