

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 3/8-20
GTIN	4062406041465
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Kiaurymės Ø	8,3 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	8 mm
Vijų skaičius colyje	20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	100 mm

Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	9,525 mm
Sriegio gylis	28,59 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	3/8-20 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius