

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.9/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.9/16-16
GTIN	4062406042738
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Norma	DIN 376
Vijų skaičius colyje	16
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	24 mm
Kiaurymės Ø	38,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	39,688 mm
Sriegio gylis	79,38 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.9/16-16 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius