

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 11/16-12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130040 11/16-12 |
| GTIN | 4062406044084 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 17,462 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 15,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Vijų skaičius colyje | 12 |
| Koto Ø D _s | 14 mm |
| Kiaurymės Ø | 15,5 mm |
| Sriegio gylis | 43,7 mm |
| Sriegio žingsnis | 2,117 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Sriegio Ø | 17,462 mm |
| Koto kvadratas □ | 11 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Ašmenys | HSS E |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Sriegio tipas | UN |
| Sriegio dydis | 11/16-12 UN |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |