

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosiosms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.10-32

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 NO.10-32
GTIN	4062406041144
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,83 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,1 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Kiaurymės Ø	4,1 mm
Sriegio Ø	4,83 mm
Sriegio gylis	14,49 mm
Ašmenys	HSS E

Vijų skaičius colyje	32
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	10-32 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius