

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 3/4-12
GTIN	4062406041915
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kiaurymės Ø	17 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Sriegio gylis	38,1 mm

Vijų skaičius colyje	12
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	3/4-12 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius