

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 15/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 15/16-20
GTIN	4062406042059
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22,7 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	47,64 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Sriegio Ø	23,812 mm

Koto kvadratas □	14,5 mm
Kiaurymės Ø	22,7 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	15/16-20 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius