

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/8-24**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 3/8-24
GTIN	4062406041458
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Vijų skaičius colyje	24
Ašmenys	HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN 371

Sriegio gylis	28,59 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	3/8-24 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius