

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 5/8-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 5/8-27
GTIN	4062406041731
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	110 mm
Vijų skaičius colyje	27
Kiaurymės Ø	15 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio gylis	47,64 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	15,88 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UNS-LH

Sriegio dydis	5/8-27 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius