

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosoms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.7/8-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 1.7/8-10
GTIN	4062406043063
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	10
Sriegio gylis	95,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	36 mm
Koto kvadratas \square	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės \varnothing	45,3 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio \varnothing	47,625 mm
Sriegio tipas	UNS-LH

Sriegio dydis	1.7/8-10 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius