

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.8-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.8-32
GTIN	4062406041090
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,17 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,42 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	4,17 mm
Koto Ø D _s	4,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	3,42 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Vijų skaičius colyje	32
Drožlių griovelių skaičius	3

Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	63 mm
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	3,4 mm
Sriegio gylis	12,51 mm
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	8-32 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius