

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-27****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1-27
GTIN	4062406044329
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	63,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto kvadratas □	16 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Sriegio Ø	25,4 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Sriegio žingsnis	0,941 mm
Vijų skaičius colyje	27
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UNS

Sriegio dydis	1-27 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius