

Garant
Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 3/4-14

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130036 3/4-14
GTIN	4062406041908
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 19,05 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 14 mm

Koto kvadratas □: 11 mm

Kiaurymės Ø: 17,4 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	17,4 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Koto Ø D _s	14 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Ašmenys	HSS E

Koto kvadratas □	11 mm
Sriegio Ø	19,05 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	38,1 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Sriegio tipas	UNS-LH
Sriegio dydis	3/4-14 UNS LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius