

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1/2-13
GTIN	4062406043889
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	13
Sriegio gylis	31,75 mm
Koto Ø D _s	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Sriegio žingsnis	1,954 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	12,7 mm
Kiaurymės Ø	10,73 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	1/2-13 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius