

**Garant**
**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.2-64**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 64

Sriegio Ø: 2,18 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,9 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio žingsnis	0,399 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	64
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	45 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Sriegio gylis	6,54 mm
Sriegio Ø	2,18 mm
Norma	DIN 371
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	1,9 mm
Sriegio tipas	UNF-LH
Sriegio dydis	2-64 UNF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius