

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.9/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.9/16-20
GTIN	4062406042714
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto $\varnothing D_s$	32 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas $\square$	24 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	79,38 mm
Ašmenys	HSS E
Vijų skaičius colyje	20
Bendras ilgis L	200 mm
Sriegio $\varnothing$	39,688 mm
Kiaurymės $\varnothing$	38,49 mm
Sriegio tipas	UN-LH

Sriegio dydis	1.9/16-20 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius