

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/2-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.1/2-18
GTIN	4062406044886
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 38,1 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 36,9 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	32 mm
Sriegio gylis	95,25 mm
Vijų skaičius colyje	18
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	38,1 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L	200 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	24 mm
Kiaurymės Ø	36,9 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.1/2-18 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius