

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/8-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 3/8-20
GTIN	4062406043704
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,3 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	8,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Sriegio gylis	23,83 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	8 mm

Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio Ø	9,525 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	3/8-20 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius