

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1/2-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1/2-28
GTIN	4062406041571
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	110 mm
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Sriegio tipas	UNEF-LH
Sriegio dydis	1/2-28 UNEF LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius