

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.12-48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 NO.12-48
GTIN	4062406043421
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 48

Sriegio Ø: 5,486 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,98 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN 371
Koto kvadratas □	4,9 mm
Vijų skaičius colyje	48
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kiaurymės Ø	4,98 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,529 mm
Sriegio gylis	13,7 mm
Sriegio Ø	5,486 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	12-48 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akliñoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius