

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.7/8-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.7/8-8
GTIN	4062406045319
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 44,6 mm

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio gylis	119 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Kiaurymės Ø	44,6 mm

Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	47,625 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.7/8-8 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius