

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3/8-32

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 3/8-32
GTIN	4062406043674
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 9,525 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 8,85 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	23,83 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Sriegio Ø	9,525 mm
Kiaurymės Ø	8,85 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vijų skaičius colyje	32

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	3/8-32 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius