

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.5/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.5/16-8
GTIN	4062406044725
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 30,3 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	33,338 mm
Norma	DIN 376
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	83,3 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Kiaurymės Ø	30,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Sriegio žingsnis	3,175 mm
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	22 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.5/16-8 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius